

Garant
Set di inserti a profilo parziale Dim. 16 per anelli elastici tondi destri, HB7010, Modello: ER/IR

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271940 ER/IR
GTIN	4045197371003
Classe articolo	21J

Descrizione
Per:

Portautensili per filettatura (interna/esterna) di GARANT n. art. 271997 – 272172, ciascuno per misure inserti 16 o 9,3.

Contenuto:

profilo parziale DIN 7993: n. art. 271025 Dim. 0,4; 0,6; 0,9; 1 n. art. 271035 Dim. 0,6; 0,9; 1
Piastrina di appoggio: n. art. 272604 e 272624 Dim. S

Descrizione tecnica

Direzione di lavorazione	destro
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7010
Scanalature a norma	DIN 7993
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO

Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	130 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Sottoplacchetta per portainseriti Angolo d'inclinazione S grado	272604 S
Inserito a profilo parziale a norma DIN 7993 esterno destro Intaglio R 1 mm	271025 1
Inserito a profilo parziale a norma DIN 7993 interno destro Intaglio R 0,6 mm	271035 0,6
Inserito a profilo parziale a norma DIN 7993 interno destro Intaglio R 1 mm	271035 1
Inserito a profilo parziale a norma DIN 7993 esterno destro Intaglio R 0,9 mm	271025 0,9
Sottoplacchetta per barre alesatrici Angolo d'inclinazione S grado	272624 S

Inserto a profilo parziale a norma DIN 7993 esterno destro
Intaglio R 0,4 mm

271025 0,4

Inserto a profilo parziale a norma DIN 7993 esterno destro
Intaglio R 0,6 mm

271025 0,6