

Garant**Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 1,5°, destra, Sporgenza /
Misura inserto L: 100/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272111 100/16
GTIN	4045197584182
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:
Con angolo di inclinazione fisso.
Con passaggio interno LR.

Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Spostamento centrale L ₃	11,3 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	20 mm
Vite inserto	279810 5
Lunghezza complessiva L	150 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo D _s	16 mm
Angolo di inclinazione	1,5 grado
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio Modello 5	279810 5
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200