

**Garant**
**Portainseriti eco con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto L: 16/16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	271991 16/16
GTIN	4045197654434
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

**Fornitura:**

**Con piastrina di appoggio da 1,5°.**

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 16 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 27 mm

Lunghezza complessiva L: 74 mm

Vite di serraggio per inserto per filettare: 279810 2

Piastrina di appoggio da 1,5°: 272600 1,5

Vite di serraggio per sottopiacchetta: 279824 1

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	16 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	27 mm
Vite di serraggio per sottopiacchetta	279824 1

Piastrina di appoggio da 1,5°	272600 1,5
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 2
Per inserti di Dim.	16 mm
Dim. codolo	16 mm
Lunghezza complessiva L	74 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Sottoplacchetta per portainseriti Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272600 1,5
Vite di serraggio Modello 2	279810 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio	272500
Vite per sottoplacchetta Modello 1	279824 1
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10