

Garant**Mandrino portafresa combinato Forma ADB, SK 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300950 22
GTIN	4045197285409
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT – Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Uso:

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	31 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Mandrino di Ø d ₁	22 mm

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	22
Lunghezza mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento	19 mm
Ø Esterno D	40 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Ø Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 50 mm	309860 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 22 mm	309870 22
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 22 mm	309860 22
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm	309840 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50