

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L:
25/22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Classe articolo	21W

Descrizione**Fornitura:
Con sottoplacchetta da 1,5°.****Descrizione tecnica**

Sottoplacchetta da 1,5°	272616 1,5
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 3
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Dimensione codolo	25 mm
Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 2
Lunghezza complessiva L	155 mm
Misura inserto	22 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Piastrina di appoggio per portainseri con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272616 1,5
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite di serraggio Modello 3	279810 3
Vite per sottopiacchetta Modello 2	279824 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500