

Garant

**Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 2,5°, destra, Sporgenza /
Misura inserto L: 31/9,3mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272101 31/9,3
GTIN	4045197430564
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:
Con angolo di inclinazione fisso.

Descrizione tecnica

Misura inserto	9,3 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	8 mm
Vite inserto	279810 7
Lunghezza complessiva L	97 mm
Passaggio interno per LR	no
Ø Codolo D_s	10 mm
Angolo di inclinazione	2,5 grado
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio Modello 7	279810 7
-----------------------------	----------

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5

674248 TX5

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200