

**Garant**
**Mandrino portafrese combinato Forma ADB, SK 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 27mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300950 27
GTIN	4045197285416
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.

**GARANT** – Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

**Uso:**

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

**Fornitura:**

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

**Nota:**

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza mandrino portafresa L <sub>3</sub> con anello di trascinamento	21 mm
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	27

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	27
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	33 mm
Ø Esterno D	48 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
Ø Attacco D <sub>1</sub>	27 mm
Adattatore	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

## Accessori

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 50 mm	309860 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm	309840 27
Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm	309840 50
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 27 mm	309870 27
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 27 mm	309860 27
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50