

**Garant****Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L:  
32/22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272002 32/22
GTIN	4045197645401
Classe articolo	21W

**Descrizione**

**Fornitura:**  
**Con sottoplacchetta da 1,5°.**

**Descrizione tecnica**

Sottoplacchetta da 1,5°	272616 1,5
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 3
Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	36 mm
Dimensione codolo	32 mm
Lunghezza complessiva L	175 mm
Misura inserto	22 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	279824 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatrici EL/IR Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272616 1,5
Vite di serraggio Modello 3	279810 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500