

**Garant****Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, SK 40 medio, Mandrino di Ø d1: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301025 40
GTIN	4045197646040
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	27 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	40 mm

Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
Ø Esterno D	89 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	40 mm
Adattatore	SK 40 medio
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

## Accessori

CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
	308806 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna  
Adatti per coni 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna  
Adatti per coni 40

308700 40

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni  
40

308625 40

Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm

309860 40

Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M

308670 40M

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN  
69872) per Dim. cono 40

308820 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308785 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308790 40

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a  
tenuta stagna Adatti per coni 40

308801 40

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per  
coni 40

308615 40

Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308610 40

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40

308830 40

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni  
40

308630 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40