

Garant**Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, SK 40 corto, Mandrino di Ø d1: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301015 40
GTIN	4045197285638
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Descrizione tecnica

Mandrino di Ø d ₁	40 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
Sporgenza totale Dim. A	50 mm

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	27 mm
Ø Esterno D	89 mm
Ø Attacco D ₁	40 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40

Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm	309860 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40