

Garant
Set di inserti per filettatura Dim. 16, HB7010, Modello: ER

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271900 ER
GTIN	4045197370969
Classe articolo	21J

Descrizione
Contenuto:

profilo completo, metrico 60°: N. art. 270700 Dim. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Profilo parziale, metrico 60°: N. art. 270740 Dim. 0,5-1,5; 1,75-3

Profilo completo, BSW 55°: N. art. 270800 Dim. 14; 11

Descrizione tecnica

Direzione di lavorazione	destra
Materiale da taglio	HM
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	M-LH
Tipo di filettatura	MF
Tipo di filettatura	G
Tipo di filettatura	BSW
Tipo di filettatura	MF-LH
Tipo di filettatura	G-LH
Tipo di filettatura	BSW-LH
Tipo	HB7010

Tipo di prodotto	Inserto per filettatura
------------------	-------------------------

Accessori

Inserto a profilo parziale 60° esterno destro Passo 0,5-1,5 mm	270740 0,5-1,5
Inserto a profilo parziale 60° esterno destro Passo 1,75-3 mm	270740 1,75-3
Inserto a profilo completo a 60° esterno destro Passo 3 mm	270700 3
Inserto a profilo completo a 60° esterno destro Passo 1,25 mm	270700 1,25
Inserto a profilo completo a 60° esterno destro Passo 1 mm	270700 1
Inserto a profilo completo a 60° esterno destro Passo 1,5 mm	270700 1,5
Inserto a profilo completo a 60° esterno destro Passo 2,5 mm	270700 2,5
Inserto a profilo completo a 60° esterno destro Passo 2 mm	270700 2