

**Garant****Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto L:  
32/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272001 32/16
GTIN	4045197644169
Classe articolo	21W

**Descrizione****Fornitura:  
Con sottoplacchetta da 1,5°.****Descrizione tecnica**

Sottoplacchetta da 1,5°	272600 1,5
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 1
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Dimensione codolo	32 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 2
Lunghezza complessiva L	173 mm
Misura inserto	16 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 1	279824 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di serraggio	272500
Sottoplacchetta per portainseriti Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272600 1,5
Vite di serraggio Modello 2	279810 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500