

Garant**Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 0,5°, sinistra, Sporgenza /
Misura inserto L: 32/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:
Con angolo di inclinazione fisso.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale L_3	8,9 mm
Vite inserto	279810 4
Lunghezza complessiva L	100 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo D_5	16 mm
Angolo di inclinazione	0,5 grado
Tipo di impiego	sinistra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio Modello 4	279810 4
-----------------------------	----------

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta
Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame
intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500