

Garant
Mandrino portafrese combinato Forma ADB, SK 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 32mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300950 32 |
| GTIN | 4045197285423 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione
Esecuzione:

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT – Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Uso:

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------|
| Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 32 |
| Lunghezza mandrino portafresa L ₄ | 38 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Mandrino di $\varnothing d_1$ | 32 mm |
| Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 |
| Lunghezza mandrino portafresa L_3 con anello di trascinamento | 24 mm |
| \varnothing Esterno D | 58 mm |
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 |
| \varnothing Attacco D_1 | 32 mm |
| Adattatore | SK 50 A = 100 |
| Norma | DIN 6358 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | $\leq 5 \mu\text{m}$ |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Attacchi frese |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Chiave speciale Per \varnothing mandrino 32 mm | 309840 32 |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308615 50 |
| Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 50 mm | 309860 50 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308765 50 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308760 50 |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308620 50 |
| Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50 | 308610 50 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308790 50 |
| Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 32 mm | 309860 32 |
| Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50 | 308605 50 |

| | |
|---|-----------|
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 50 | 308785 50 |
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50 | 308830 50 |
| CodoloForma A Adatti per conici 50 | 308600 50 |
| CodoloForma B Adatti per conici 50 | 308640 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 50 | 308720 50 |
| Anello di trascinamento Per Ø mandrino 32 mm | 309870 32 |
| Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 50 | 308660 50 |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50 | 308740 50 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50 | 308795 50 |
| Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm | 309840 50 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50 | 308650 50 |