

**HOLEX®**
**Portafrese con trascinatore frontale Forma A, SK 40 corto, Mandrino di Ø d1: 27 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301020 27
GTIN	4045197145673
Classe articolo	32A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Da attacco Ø 40 con 4 fori filettati per frese a inserti a norma DIN 2079.**
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici d'appoggio dell'anello rettificate.**
- **Attacco fresa compatto.**
- **Maggiore superficie di aderenza.**
- **Con foro Balluffchip.**

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, chiave speciale n. art. 309840.

Norma: DIN 6357

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: A

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min<sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm

Sporgenza totale Dim. A: 40 mm

Ø esterno D: 58 mm

Lungh. mandrino portafresa L<sub>4</sub>: 21 mm

Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860: 27

Chiave speciale idonea n. art. 309840: 27

## Descrizione tecnica

Mandrino di $\varnothing d_1$	27 mm
Chiave speciale idonea n. art. 309840	27
Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860	27
Sporgenza totale Dim. A	40 mm
Lungh. mandrino portafresa $L_4$	21 mm
$\varnothing$ esterno D	58 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con $15000 \text{ min}^{-1}$
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC

## Accessori

Codoli Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Vite di serraggio per fresa Per $\varnothing$ mandrino 27 mm	309860 27
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
	308812 40

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 40 SK

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK

308820 40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

308740 40

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK

308810 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308765 40

Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308620 40

Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm

309840 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40

308720 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308802 40

Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308801 40

Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308625 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308790 40

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40

308605 40

Codoli Forma B Adatti per coni 40

308640 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40

308700 40

Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm

309840 27

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308785 40

Codoli Mazak, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40M

308670 40M

Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308610 40

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 40 SK

308830 40

Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308630 40

Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm

309860 40

Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40