

**HOLEX®**
**Portafrese con trascinatore frontale Forma A, SK 40 corto, Mandrino di Ø d1: 32 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301020 32
GTIN	4045197145680
Classe articolo	32A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Da attacco Ø 40 con 4 fori filettati per frese a inserti a norma DIN 2079.**
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici d'appoggio dell'anello rettificate.**
- **Attacco fresa compatto.**
- **Maggiore superficie di aderenza.**
- **Con foro Balluffchip.**

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, chiave speciale n. art. 309840.

Norma: DIN 6357

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: A

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min<sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm

Sporgenza totale Dim. A: 50 mm

Ø esterno D: 78 mm

Lungh. mandrino portafresa L<sub>4</sub>: 24 mm

Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860: 32

Chiave speciale idonea n. art. 309840: 32

## Descrizione tecnica

Lungh. mandrino portafresa L <sub>4</sub>	24 mm
Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860	32
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Chiave speciale idonea n. art. 309840	32
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Ø esterno D	78 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC

## Accessori

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308720 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm	309860 40
Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40

Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK	308820 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK	308810 40
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 32 mm	309840 32
Codoli Mazak, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codoli Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 40 SK	308830 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 40 SK	308812 40
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 32 mm	309860 32
Codoli Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40

