

Garant**Barra per filettare, sinistra, Sporgenza / Misura inserto L: 120/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Classe articolo	21W

Descrizione

Fornitura:
Con sottoplacchetta da 1,5°.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	24 mm
Spostamento centrale L_3	13,4 mm
Misura inserto	16 mm
Vite inserto	279810 2
Lunghezza complessiva L	180 mm
Passaggio interno per LR	sì
Vite per sottoplacchetta	279824 1
Sottoplacchetta da 1,5°	272630 1,5
Ø Codolo D_5	20 mm
Larghezza del collo L_4	20 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	sinistra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio	272500
Sottoplacchetta per barre alesatrici Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272630 1,5
Vite di serraggio Modello 2	279810 2
Vite per sottoplacchetta Modello 1	279824 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500