

Garant**Barra per filettare, sinistra, Sporgenza / Misura inserto L: 60/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Classe articolo	21W

Descrizione**Fornitura:****Con sottopiacchetta da 1,5°.****Descrizione tecnica**

Vite inserto	279810 2
Misura inserto	16 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	29 mm
Spostamento centrale L_3	16,3 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Passaggio interno per LR	sì
Sottopiacchetta da 1,5°	272630 1,5
Vite per sottopiacchetta	279824 1
Ø Codolo D_5	32 mm
Larghezza del collo L_4	25 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	sinistra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Sottoplacchetta per barre alesatrici Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272630 1,5
Vite di serraggio	272500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di serraggio Modello 2	279810 2
Vite per sottoplacchetta Modello 1	279824 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500