

Garant**Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD, SK 50 corto, CM interno: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301170 4
GTIN	4045197285935
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con foro per chip Balluff/Rfid.**

GARANT – Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Cono Morse interno	4
Sporgenza totale Dim. A	95 mm
Ø Esterno D	48 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 12000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 8 µm
Tipo di prodotto	Adattatore per attacchi

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50