

**Garant****Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD, SK 40 corto, CM interno: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301155 1
GTIN	4045197285874
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con foro per chip Balluff/RFID.**

**GARANT** – Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Cono Morse interno	1
Ø Esterno D	25 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 12000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 8 µm
Tipo di prodotto	Adattatore per attacchi

## Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna  
Adatti per coni 40

308700 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna  
Adatti per coni 40

308806 40