

HOLEX®
Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, forma AD, SK 50 corto, CM interno: 2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301200 2
GTIN	4045197145925
Classe articolo	32A

Descrizione
Esecuzione:

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con foro Balluffchip.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810– 308830.

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: AD

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 12000 min⁻¹

Precisione della concentricità radiale: ≤ 8 μm

Sporgenza totale Dim. A: 60 mm

Ø esterno D: 32 mm

Descrizione tecnica

Cono Morse interno	2
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Ø esterno D	32 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 12000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 8 μm

Accessori

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codoli Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308830 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codoli Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308810 50
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308820 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50