

Garant

Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, SK 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301130 22
GTIN	4045197285782
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Mandrino di Ø d ₁	22 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Sporgenza totale Dim. A	100 mm

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	19 mm
Ø Esterno D	48 mm
Ø Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm	309840 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 22 mm	309860 22
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50

Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308615 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per conici 50	308610 50
CodoloForma A Adatti per conici 50	308600 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308795 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308765 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50	308740 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 50 mm	309860 50