

Garant
Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 160, Mandrino di Ø d1: 32mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301070 32
GTIN	4045197285713
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- Da attacco Ø 40 con 4 fori filettati per frese a inserti a norma DIN 2079.
- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Sporgenza totale Dim. A: 160 mm

Ø Esterno D: 78 mm

Lunghezza mandrino portafresa L₄: 24 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861: 32

Chiave speciale adatta n. art. 309840: 32

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	24 mm
--	-------

Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Mandrino di $\varnothing d_1$	32 mm
\varnothing Esterno D	78 mm
\varnothing Attacco D_1	32 mm
Adattatore	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μ m
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Chiave speciale Per \varnothing mandrino 32 mm	309840 32
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40

Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per con 40	308625 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per con 40	308610 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per con 40	308790 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per con 40	308801 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per con 40	308802 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per con 40	308795 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40	308812 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per con 40	308660 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per con 40	308650 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per con 40	308700 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per con 40	308765 40
Codolo Forma B Adatti per con 40	308640 40
Codolo Forma A Adatti per con 40	308600 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 32 mm	309860 32
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per con 40	308720 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per con 40	308605 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per con 40	308635 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm	309860 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per con 40	308806 40