

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatrici ER/IL, Angolo d'inclinazione: 4,5grado



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272600 4,5
GTIN	4045197371072
Classe articolo	21J

Descrizione

Esecuzione:

Per filettatura esterna (ER) e filettatura interna (IL).

Uso:

Per la creazione di filettature a norma. Utilizzare insieme con inserti per filettatura n. art. 270700 – 271900.

Nota:

I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.

Descrizione tecnica

Angolo di inclinazione	4,5 grado
Angolo come da grafico	HEMO production 150/200
Applicazione interna/esterna	Esterno
Per dimensione piano L	16 mm
Tipo di impiego	destra

Tipo di prodotto

Sottopiacchetta