

LOCTITE.

Colla ad azione immediata, 3 g, ID produttore: 401



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 083351 401 |
| GTIN | 4100630295930 |
| Classe articolo | 04L |

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

Uso:

Colla universale ad azione immediata per quasi tutti i materiali come per es. materie plastiche, elastomeri, metalli, preferibilmente per **carta, cartone, legno, pelle e tessuti.**

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Denominazione originale prodotto | LOCTITE 401 |
| Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo |
| Resistenza alla rottura per trazione | 20 N/mm ² |
| Resistenza manuale secondo | 3 - 10 s |
| Viscosità dinamica | 70 - 110 mPas |

Scheda tecnica

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Temperatura di immagazzinamento | 2 °C |
| Colore | trasparente |
| adatto per materiale | Legno |
| adatto per materiale | Scatola |
| adatto per materiale | plastica |
| adatto per materiale | Tessuto |
| adatto per materiale | Pelle |
| adatto per materiale | Metallo |
| adatto per materiale | Carta |
| adatto per materiale | Elastomero |
| Durata dalla data di produzione | 24 mese |
| Base chimica | Etilcianoacrilato |
| Spessore | 1,05 g/cm ³ |
| Forma | liquido |
| Campo di impiego temperatura | -40 °C |
| Capacità | 3 ml |
| Dimensione massima fessura | 0,15 mm |
| Attributo del nome del prodotto | 3 g |
| Tipo di prodotto | Colla superrapida |