

Garant**Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD, SK 40 corto, CM interno: 3**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301155 3
GTIN	4045197285898
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con foro per chip Balluff/Rfid.**

GARANT – Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Cono Morse interno	3
Ø Esterno D	40 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 12000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 8 µm
Tipo di prodotto	Adattatore per attacchi

Accessori

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 40	308635 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
Codolo Forma A Adatti per conici 40	308600 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308625 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Codolo Forma B Adatti per conici 40	308640 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308630 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40