

Garant
Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 160, Mandrino di Ø d1: 40mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301070 40
GTIN	4045197285720
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- Da attacco Ø 40 con 4 fori filettati per frese a inserti a norma DIN 2079.
- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Sporgenza totale Dim. A: 160 mm

Ø Esterno D: 89 mm

Lunghezza mandrino portafresa L₄: 27 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861: 40

Chiave speciale adatta n. art. 309840: 40

Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
---------------------------------------	----

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
Mandrino di $\varnothing d_1$	40 mm
Lunghezza mandrino portafresa L_4	27 mm
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
\varnothing Esterno D	89 mm
\varnothing Attacco D_1	40 mm
Adattatore	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40	308812 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
	308700 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per coni 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per coni 40

308806 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308760 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308795 40

Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm

309860 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308785 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per
coni 40

308615 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per coni 40

308802 40

Codolo Forma A Adatti per coni 40

308600 40

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN
69872) per Dim. cono 40

308820 40

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308635 40

Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M

308670 40M

Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm

309840 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308620 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per coni 40

308720 40

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308660 40

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni
40

308630 40

Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308610 40

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a
norma DIN 69872 per Dim. cono 40

308810 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308765 40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

308740 40