


**Garant**

**Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatrici EL/IR,  
Angolo d'inclinazione: 0,5grado**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272610 0,5
GTIN	4045197368744
Classe articolo	21J

### Descrizione

**Esecuzione:**

Per filettatura esterna sinistra (EL) e filettatura interna destra (IR).

**Uso:**

**Per la creazione di filettature a norma.** Utilizzare insieme con inserti per filettatura n. art. 270700 – 271900.

**Nota:**

I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.

### Descrizione tecnica

Angolo di inclinazione	0,5 grado
Angolo come da grafico	TS 63
Applicazione interna/esterna	Esterno
Per dimensione piano L	16 mm

## Scheda tecnica

Tipo di impiego	sinistra
Tipo di prodotto	Sottopiacchetta