

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatrici EL/IR, Angolo d'inclinazione: 3,5grado



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272616 3,5
GTIN	4045197368850
Classe articolo	21J

Descrizione

Esecuzione:

Per filettatura esterna sinistra (EL) e filettatura interna destra (IR).

Uso:

Per la creazione di filettature a norma. Utilizzare insieme con inserti per filettatura n. art. 270700 – 271900.

Nota:

I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.

Descrizione tecnica

Angolo di inclinazione	3,5 grado
Angolo come da grafico	SK 50
Applicazione interna/esterna	Esterno
Per dimensione piano L	22 mm
Tipo di impiego	sinistra

Tipo di prodotto

Sottopiacchetta