



Trapano manuale pesante, Modello: 720547



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075155 720547
GTIN	4014586874463
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano potente con regolazione della velocità per l'impiego flessibile in ambito metallurgico.

- **Rotazione oraria/antioraria per filettature fino a M12.**
- **Mandrino autoserrante in metallo Röhms SUPRA SK di alta qualità.**
- **Frizione dinamometrica.**
- **Motore ad alto rendimento da 1200 W a coppia stabile.**

Vantaggi:

Mandrino di serraggio rapido in metallo Röhms di alta qualità.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante 3 – 16 mm, impugnatura supplementare.

Nota:

Per punte elicoidali adatte vedi a partire da n. art. 114000.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Peso	3,5 kg
Ø Massimo punta elicoidale per legno 1 ^a velocità	50 mm
Denominazione originale prodotto	BOS 16
Capacità del mandrino	3 - 16 mm

Potenza assorbita	1200 W
Mandrino con pinza	1/2 pollice – 20 UNF
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 1 ^a velocità	16 mm
Campo numero di giri 1 ^a velocità	0 - 520 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano