

Garant

Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD, SK 50 corto, CM interno: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301170 3
GTIN	4045197285928
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con foro per chip Balluff/RFID.**

GARANT – Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	65 mm
Cono Morse interno	3
Ø Esterno D	40 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 12000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 8 µm
Tipo di prodotto	Adattatore per attacchi

Accessori

Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50