



## Mandrino per utensili con codolo CM Forma A, SK 40 corto, CM interno: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301240 2
GTIN	4045197145963
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con foro Balluffchip.**

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810– 308830.

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: A

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min<sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale: ≤ 8 μm

Sporgenza totale Dim. A: 50 mm

Ø esterno D: 32 mm

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Cono Morse interno	2
Ø esterno D	32 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 8 μm

## Accessori

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codoli Forma A Adatti per conici 40	308600 40
Codoli Forma B Adatti per conici 40	308640 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308630 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per conici 40 SK	308812 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308625 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40	308720 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK	308810 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK	308820 40
Codoli Mazak, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 40 SK	308830 40