

**HOLEX®**
**Portafrese con trascinatore frontale Forma A, SK 50 corto, Mandrino di Ø d1: 27 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301100 27
GTIN	4045197145802
Classe articolo	32A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- Da attacco Ø 40 con 4 fori filettati per frese a inserti a norma DIN 2079.
- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici d'appoggio dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip.

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, chiave speciale n. art. 309840.

Norma: DIN 6357

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: A

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min<sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm

Sporgenza totale Dim. A: 40 mm

Ø esterno D: 58 mm

Lungh. mandrino portafresa L<sub>4</sub>: 21 mm

Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860: 27

Chiave speciale idonea n. art. 309840: 27

## Descrizione tecnica

Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860	27
Lungh. mandrino portafresa L <sub>4</sub>	21 mm
Chiave speciale idonea n. art. 309840	27
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Sporgenza totale Dim. A	40 mm
Ø esterno D	58 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC

## Accessori

Codoli Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308830 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm	309840 27
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per conici 50 SK	308812 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 50	308700 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50	308740 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 50	308720 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308650 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 50 mm	309860 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308760 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per conici 50 SK	308810 50
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per conici 50 SK	308820 50
Codoli Forma A Adatti per conici 50	308600 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308785 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm	309840 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 27 mm	309860 27
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308795 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 50	308605 50