


**CCMW 060202, KBN35M, Modello: ME**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 265610 ME     |
| GTIN            | 4960664543915 |
| Classe articolo | 25H           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserti al CBN con rivestimento MEGACOAT. MultiEdge; 2 taglienti per inserto.

Tipo: KBN35M

Esecuzione del tagliente: ME

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Esecuzione del tagliente                         | ME                  |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,05 - 0,5 mm       |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 200 m/min     |
| Avanzamento $f$                                  | 0,08 - 0,15 mm/gir, |
| Condizione di taglio                             | continuo            |
| Raggio di curvatura                              | 0,2 mm              |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo                              | KBN35M                |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura              |
| Materiale da taglio               | CBN                   |
| Codice ISO Inserto                | CCMW 060202           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 2                     |
| Attributo del nome del prodotto   | KBN35M                |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |

### Dati utente

|                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 55 HRC | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto |                |            |
| irregolare       | limitatamente adatto |                |            |
| interrotto       | idoneo               |                |            |
| a secco          | idoneo               |                |            |