



Set di accumulatori NiMH, ricaricabili precaricate, Dimensioni internazionali: LR6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081575 LR6
GTIN	4013674309924
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Accumulatori della **massima capacità** per lunga durata con tecnologia ecologica NiMH; ricaricabili fino a 1000 volte.

Nuova generazione di batterie maxE. **Precaricate**, al momento della fornitura, 1 anno di impiego senza ricarica, **autoricarica minima**, ideale per utenze a basso consumo. Corrente di carica massima 1400 mA.

Descrizione tecnica

Composizione chimica	Nichel-Metallo Idruro
Tensione nominale	1,2 V
Dimensioni internazionali	LR6
Ricaricabile	sì
Peso per singolo prisma	30 g
Numero di batterie contenute	2

Capacità batteria	2100 mAh
Tipo di batteria	Mignon AA
Tipo di prodotto	Batteria