

**Garant****Set di sottoplacchette, Modello: ER****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272660 ER
GTIN	4045197371751
Classe articolo	21J

**Descrizione****Contenuto:**

10 pz.: n. art. 272606

Dim. -1,5; -0,5; 0; 0,5;

3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

**Nota:**

I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.

**Descrizione tecnica**

Direzione di lavorazione	destra
Per dimensione piano L	22 mm
Tipo di prodotto	Sottoplacchetta

**Accessori**

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciER Angolo d'inclinazione 0 grado	272606 0
	272606 0,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciER Angolo d'inclinazione 0,5 grado

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciER Angolo d'inclinazione 4,5 grado

272606 4,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciER Angolo d'inclinazione 1,5 grado

272606 1,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciER Angolo d'inclinazione -1,5 grado

272606 -1,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciER Angolo d'inclinazione 2,5 grado

272606 2,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciER Angolo d'inclinazione 3,5 grado

272606 3,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciER Angolo d'inclinazione -0,5 grado

272606 -0,5