

**Garant****Inserto di troncatura destro, HB7135, Larghezza gola w: 2,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273160 2,2
GTIN	4045197143273
Classe articolo	21J

**Descrizione****Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	2,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7135
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	destra
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	M
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		