

Garant**Set di sottoplacchette, Modello: EL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272660 EL
GTIN	4045197371768
Classe articolo	21J

Descrizione**Contenuto:**

10 pz.: n. art. 272616

Dim. -1,5; -0,5; 0; 0,5;

3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Nota:

I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.

Descrizione tecnica

Direzione di lavorazione	sinistra
Per dimensione piano L	22 mm
Tipo di prodotto	Sottoplacchetta

Accessori

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatrici EL/IR Angolo d'inclinazione 2,5 grado	272616 2,5
	272616 4,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione 4,5 grado

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione 3,5 grado

272616 3,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione -0,5 grado

272616 -0,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione -1,5 grado

272616 -1,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione 1,5 grado

272616 1,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione 0 grado

272616 0

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione 0,5 grado

272616 0,5