


DCMW 11T302, KBN05M, Modello: ME

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265680 ME
GTIN	4960664598984
Classe articolo	25H

Descrizione
Esecuzione:

Inserti al CBN con rivestimento MEGACOAT. MultiEdge; 2 taglienti per inserto.

Tipo: KBN05M

Esecuzione del tagliente: ME

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avanzamento f : 0,08 - 0,15 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 200 m/min
Esecuzione del tagliente	ME
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,15 mm/gir,

Tipo	KBN05M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN
Codice ISO Inserto	DCMW 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	KBN05M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		