

**Garant**
**Inserto di troncatura neutro, HB7035, Larghezza gola w: 2,2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273100 2,2
GTIN	4045197143150
Classe articolo	21J

**Descrizione**
**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Raggio di curvatura: 0,2 mm

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	2,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	80 m/min	K
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		