

**DCMW 070204, KBN05M, Modello: ME****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265662 ME
GTIN	4960664598960
Classe articolo	25H

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserti al CBN con rivestimento MEGACOAT. MultiEdge; 2 taglienti per inserto.

Tipo: KBN05M

Esecuzione del tagliente: ME

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 200 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Esecuzione del tagliente	ME
Avanzamento $f$	0,08 - 0,15 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Tipo	KBN05M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN
Codice ISO Inserto	DCMW 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	KBN05M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		