

Garant**Inserto di troncatura sinistro, HB7035, Larghezza gola w: 2,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273200 2,2
GTIN	4045197143310
Classe articolo	21J

Descrizione**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Raggio di curvatura: 0,2 mm

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,07 mm/gir,

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,07 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	sinistra

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	50 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	80 m/min	K
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		