



## Radio a batteria/ad alimentazione di rete, Modello: M18RC



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Radio da cantiere robusta, protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP54) con alimentazione di rete o a batteria.

- **Funzione di ricarica per batterie Milwaukee 18 V.**
- **Funzione Bluetooth con portata 30 m.**
- **Uscita USB 12 V per il caricamento di cellulari o per l'alimentazione di dispositivi audio portatili.**
- **Alimentazione con le batterie Milwaukee 18 V o tensione di rete a 230 V.**

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluso cavo di allacciamento, 2 batterie tampone, cavo di collegamento AUX, senza batterie.

### Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Altezza	381 mm

Lunghezza	304 mm
Peso	7,7 kg
Denominazione originale prodotto	M18RC-0
Larghezza	304 mm
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Numero di batterie contenute	0
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto	Radio

---

## Accessori

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC