

**DCMW 070204, KBN25M, Modello: MET****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265664 MET
GTIN	4960664529193
Classe articolo	25H

Descrizione**Esecuzione:**

Inserti al CBN con rivestimento MEGACOAT. MultiEdge Tough; 2 taglienti per inserto con speciale smussatura per ottimizzazione nel taglio interrotto.

Tipo: KBN25M

Esecuzione del tagliente: MET

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 180 m/min

Esecuzione del tagliente	MET
Tipo	KBN25M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN
Codice ISO Inserto	DCMW 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	KBN25M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	limitatamente adatto		
irregolare	idoneo		
interrotto	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		