

Garant**Inserto di troncatura neutro, HU7310, Larghezza gola w: 2,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273310 2,2
GTIN	4045197600837
Classe articolo	21J

Descrizione**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2,2 mm
Avanzamento f	0,07 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU7310
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	300 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	230 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		