

**Garant****Inserto di troncatura neutro, HU7310, Larghezza gola w: 3,1 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273310 3,1
GTIN	4045197600844
Classe articolo	21J

**Descrizione****Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	3,1 mm
Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU7310
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	300 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	230 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		