

Garant
**Lama di troncatura Acciaio, neutro, Altezza tagliente h₅ / larghezza gola w:
26/4,1 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273551 26/4,1
GTIN	4045197698971
Classe articolo	21W

Descrizione
Per :

Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Fornitura:

Inclusa chiave n. art. 279850 1 per la sostituzione dell'inserto.

Possibilità di troncatura assiale: no

per Ø pezzo max.: 80 mm

Larghezza b₂: 3,2 mm

Altezza h₁: 21,4 mm

Lunghezza complessiva L_{compl.}: 110 mm

Profondità max gola t_{max}: 40 mm

Descrizione tecnica

Larghezza b ₂	3,2 mm
per Ø pezzo max.	80 mm
Larghezza gola w	4,1 mm
Altezza tagliente h ₅	26 mm
Altezza h ₁	21,4 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	110 mm
Profondità max gola t _{max}	40 mm
Tipo di impiego	neutro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura