

Garant**Inserto di troncatura sinistro, HB7135, Larghezza gola w: 3,1 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273210 3,1
GTIN	4045197143365
Classe articolo	21J

Descrizione**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3,1 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7135
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	sinistra
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	110 m/min	M
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		