


Garant
Inserto di troncatura neutro, CU7033, Larghezza gola w: 2,2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273300 2,2
GTIN	4045197143396
Classe articolo	21J

Descrizione
Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Raggio di curvatura: 0,2 mm

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,07 mm/gir,

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,07 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CU7033
Numero di sostituzioni/taglienti	1

Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	P
continuo	idoneo		
a secco	idoneo		