

**Garant**

**Lama di troncatura Acciaio, neutro, Altezza tagliente h<sub>5</sub> / larghezza gola w:  
26/2,2 mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273551 26/2,2
GTIN	4045197698957
Classe articolo	21W

**Descrizione**
**Per :**

Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

**Fornitura:**

Inclusa chiave n. art. 279850 1 per la sostituzione dell'inserto.

Possibilità di troncatura assiale: no

per Ø pezzo max.: 50 mm

Larghezza b<sub>2</sub>: 1,6 mm

Altezza h<sub>1</sub>: 21,4 mm

Lunghezza complessiva L<sub>compl.</sub>: 110 mm

Profondità max gola t<sub>max</sub>: 25 mm

**Descrizione tecnica**

Altezza tagliente h <sub>5</sub>	26 mm
per Ø pezzo max.	50 mm
Larghezza b <sub>2</sub>	1,6 mm
Larghezza gola w	2,2 mm
Altezza h <sub>1</sub>	21,4 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	110 mm
Profondità max gola t <sub>max</sub>	25 mm
Tipo di impiego	neutro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura